



LD046

Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	2,5 - 3 NM

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Steekklem
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 35 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	28,50 W
---	---------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	79 mm
Lengte	62 mm
Afstand railsysteem	35 mm