



LE1404

Zekering D01-4 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	1,60 W
--	--------

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	10 mm

Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----