



LE1410

Zekering D01-10 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	1,80 W
--	--------

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	10 mm

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----