



LE1410

## Zekering D01-10 A 400 V gG

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Zekeringsgrootte	D01
Kenmerken zekering	gG

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	1,80 W
--	--------

#### Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	10 mm

#### Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----