



LE1825

Zekering D02-25 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	3 W
--	-----

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	13 mm

Materiaal

Kleur	Geel
-------	------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----