



LE1840

## Zekering D02-40 A 400 V gG

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	3,90 W
--	--------

#### Afmetingen

Hoogte	15 mm
Breedte	15 mm

#### Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----