



LE1840

Zekering D02-40 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	3,90 W
--	--------

Afmetingen

Hoogte	15 mm
Breedte	15 mm

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----