



LE18P10

**Pashuls D02 PH02-10 A, rood**

**Technische eigenschappen**

**Zekering**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | D02 |
|------------------|-----|

**Aansluiting**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Uitvoering fitting | E18 |
|--------------------|-----|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 17 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 17 mm |
|---------|-------|

|        |          |
|--------|----------|
| Lengte | 10,50 mm |
|--------|----------|