



LE27K-3

Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

Nominale stroom van smeltpatroon 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Uitvoering

Aantal polen 3

Zekering

Zekeringsgrootte DII

Leveringsomvang

Met deksel Ja

Afmetingen

Hoogte 47 mm

Breedte 46 mm

Lengte 120 mm