



LE27K-SS

Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 B

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Zekering

Zekeringsgrootte	DII
------------------	-----

Leveringsomvang

Met deksel	Nee
------------	-----

Afmetingen

Hoogte	57 mm
Breedte	39 mm
Lengte	80 mm