



LE33K-3

Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Nominale stroom van smeltpatroon 35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Uitvoering

Aantal polen 3

Zekering

Zekeringsgrootte DIII

Leveringsomvang

Met deksel Ja

Afmetingen

Hoogte 65 mm

Breedte 80 mm

Lengte 148 mm