




LF1001009016



LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	12 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	84 - 84 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK06
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee