



LF1501509010

PI-X
 14

LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften bodemstanzing

Uitvoering

Antibacterial treatment Nee

Zelfklevend Nee

Connectiviteit

Kanaalverbinding geen koppeling

Afmetingen

Kanaalhoogte 15 mm

Lengte in mm 2000 mm

Kanaalbreedte 15 mm

Bodemperforatie-afstand 125 mm

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5 1

11 mm kabelcapaciteit (Ø 11 mm, 50% vulling) 1

Deksel, Deur

Uitvoering deksel voorgemonteerd

Materiaal

Kleur 7879

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Bestandsdeel PVC

Materiaalgroep kunststof

Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Transparant Nee

Montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Is pipe fixing interior Nee

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede 150 mm²

Samenstelling

Aantal vaste scheidingswanden 0

Aantal plaatsbare scheidingschotten 0

Aantal kamers 1

Aantal klemmen per meter 0

Normen

Keurmerken EN50085-2-1

Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK06
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5...60 °C
Temperatuur	
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C