



LF300G

### Zekering CHT 10- 0,5 A Ø 10,3 x 38 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
-----------------	--------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,43 W
---	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V