



LF301G

### Zekering CHT 10- 1 A Ø 10,3 x 38 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	2,77 W
-----------------------------------------------------	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	120 kA
------------------------------------------------------------------------	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V