



LF301G

### Zekering CHT 10- 1 A Ø 10,3 x 38 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	2,77 W
--	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ AC volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V