



LF302PV

## Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 2 A

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Kenmerken zekering	gPV
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,54 W
---	--------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	30 kA
--	-------

#### Spanning

Type voeding	DC
Nominale spanning	1000 - 1000 V