



LF304G

### Zekering CHT 10- 4 A Ø 10,3 x 38 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	0,70 W
---	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V