



LF312G

Zekering CHT 10-12 A Ø 10,3 x 38 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	12 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,30 W
---	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V