



LF325G

**Zekering CHT 10-25 A Ø 10,3 x 38 mm**

**Technische eigenschappen**

Uitschakelkarakteristiek zekering	Traag (T)
Nominaal uitschakelvermogen	120 kA
Nominale spanning (wisselstroom)	500 V
Type voedingsspanning	AC
Nominale stroom Inom	25 A
Nominaal afschakelvermogen Icu AC IEC 60947-2	120 kA
Zekeringskarakteristiek	gG
Grootte zekering	10.3 x 38
Frequentie	50 tot 60 Hz
Vermogensverlies bij nominale stroom	2.6 W
Europese richtlijn WEEE	van toepassing