



LF402G

### Zekering CHT 14- 2 A Ø 14 x 51 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	0,90 W
---	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V