



LF402G

### Zekering CHT 14- 2 A Ø 14 x 51 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	0,90 W
--	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ AC volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V