



LF410G

**Zekering CHT 14-10 A Ø 14 x 51 mm**

**Technische eigenschappen**

**Zekering**

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,30 W
---	--------

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	80 kA
--	-------

**Spanning**

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V