



LF425G

### Zekering CHT 14-25 A Ø 14 x 51 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	3,30 W
---	--------

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

##### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V