



LF540G

Zekering CHT22-40 A Ø 22 x 58 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	22 x 58

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4 W
---	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC60898-1	80 kA
--	-------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V