



LF6023007030



LF, bodemprofiel + deksel 60x230 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 10998 - 10998 mm ² |

Capaciteit

| | |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 0 |
|------------------------------------------------------------|---|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| RAL-code | 7030 |
| Kleur | Grijs |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |