



LFF4006057030

## LF, vlakke hoek voor goot 40x60 mm, grijs

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 40 mm |
| Breedte | 57 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

#### Materiaal

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Grijs                                 |
| RAL-code                | 7030                                  |

#### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Met beschermfolie   | Nee      |
| Gerelateerde Series | LF 40x60 |