




LFS6006009016



LFS, bodemprofiel + deksel 60x60 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	60 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	2860 - 2860 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	12
--	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Gelakt
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee