



LLA001

## Lastscheider NH00, AC22, 3p, handbed.rechts, standaard

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	160 A

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	10 - 10 NM
----------------	------------

#### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	47 W
---	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	280 mm
Lengte	590 mm

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Kabel

Positie kabelinvoer	Zijkant
---------------------	---------