



LNH00020M6

Mespatroon NH000 20 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH000

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I_{cn}
AC volgens IEC 60898-1 80 kA

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 2,60 W

Afmetingen

Hoogte 79 mm

Breedte 20,80 mm

Diepte 52,50 mm