



LNH00025M6

## Mespatroon NH000 25 A 690 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

#### Zekering

Zekeringsgrootte NH000

Kenmerken zekering gG

#### Spanning

Type voeding AC

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$   
AC volgens IEC 60898-1 80 kA

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom  $I_n$  2,80 W

#### Afmetingen

Hoogte 79 mm

Breedte 20,80 mm

Diepte 52,50 mm