



LNH0020MK

## Mespatroon NH000 20 A 500 V gG combimelder, geïsol. opgestelde trekoren

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
Kenmerken zekering	gG

#### Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	2,30 W
--	--------

#### Afmetingen

Hoogte	79 mm
Breedte	21 mm
Diepte	51 mm