



LNH0025MK

## Mespatroon NH000 25 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
Kenmerken zekering	gG

#### Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> AC volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	2,40 W
---	--------

#### Afmetingen

Hoogte	79 mm
Breedte	21 mm
Diepte	51 mm