



LNH0040MK

Mespatroon NH000 40 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
Kenmerken zekering	gG

Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	3,70 W
--	--------

Afmetingen

Hoogte	79 mm
Breedte	21 mm
Diepte	51 mm