



LNH1TM

Doorverbindingsmes NHM-I

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	3,50 W
---	--------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	20 mm
---------	-------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----