



LNH2040M

Mespatroon NH2C 40 A 500 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I_{cn}
AC volgens IEC 60898-1 120 kA

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 3,70 W

Afmetingen

Hoogte 135 mm

Breedte 49 mm