



LNH20455M4T

## Mespatroon NH2 455 A 315 kVA gTR middenmelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Afschakelkarakteristiek | gTr |
|-------------------------|-----|

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | NH2 |
| Kenmerken zekering | gTr |

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 455 A |
|-----------------|-------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub><br>AC volgens IEC60898-1 | 100 kA |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub> | 38,60 W |
|-----------------------------------------------------|---------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 150 mm |
| Breedte | 58 mm  |
| Diepte  | 70 mm  |