



LNH3315M6A

## Mespatroon NH3 315 A 690 V aM combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek aM

#### Zekering

Zekeringsgrootte NH3

Kenmerken zekering aM

#### Spanning

Type voeding AC

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 315 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$   
AC volgens IEC 60898-1 80 kA

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom  $I_n$  21 W

#### Afmetingen

Hoogte 200 mm

Breedte 70 mm

Diepte 86 mm