



LS402



Zekeringhouder L31 2-polig 25 A, 2 modules

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	36 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	4
----------------------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
----------------	----------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	6,20 W
--	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Zekering

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5
------------------	------------