



LT0050

## Mespatroonlastscheider NH000, montage op montageplaat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	1,20 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	100 A

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
------------------	-------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	10 W
---	------

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1700
Elektrische levensduur in aantal cycli	300
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	2000

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	6000 V

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

#### Afmetingen

Hoogte	216 mm
Breedte	53 mm

