



LVS0060RPX

Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	5 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 95 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 95 mm ²
Type connector/steker	Kastklem

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	5 - 5 NM
----------------	----------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem	60 mm
Hoogte	401 mm
Diepte	123 mm

Vermogen

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz