



LVSG00RPX

Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s
IEC 60947 5 kA

Zekering

Zekeringsgrootte NH00

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Directe aansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 2.5 - 95 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 2.5 - 95 mm²

Type connector/steker Kastklem

Uitvoering

Aantal polen 3

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Installatie, montage

Aandraaimoment 5 - 5 NM

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli 200

Maximale aantal mechanische schakelingen 1400

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP2X

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem 185 mm

Hoogte 671 mm

Diepte 123 mm

Vermogen

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz