



LVZ00EK

Railcontacthaken voor 00 100/185 mm (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Aandraaimoment	6 - 6 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
------------	-----------

Hoogte	10 mm
--------	-------

Breedte	100 mm
---------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Maximum vermogen	630 A
------------------	-------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------