



LVZ00KDA

Railcontacthaken voor dubbeladapter (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Aandraaimoment 20 - 20 NM

Afmetingen

Dikte rail 5 - 10 mm

Hoogte 20 mm

Breedte 38 mm

Stroom / temperatuur

Maximum vermogen 630 A

Teksten

Montagewijze Geschikt voor vlakke rail