



LVZ00WD150

## Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

#### Vermogen

Vermogen	1,50 VA
----------	---------

#### Afmetingen

Hoogte	17 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	351 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	3000 V
---------------------------------	--------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte $I_n$	150 A
Maximaal stroom secundair	5 A
Nominale stroom	150 A