



LVZ00WD150

Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	1,50 VA
----------	---------

Afmetingen

Hoogte	17 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	351 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	150 A
Maximaal stroom secundair	5 A
Nominale stroom	150 A