



LVZ00WE150

### Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

#### Technische eigenschappen

##### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

##### Vermogen

Vermogen	1,50 VA
----------	---------

##### Afmetingen

Hoogte	17 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	351 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	3000 V
---------------------------------	--------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

##### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte $I_n$	150 A
Maximaal stroom secundair	5 A