



LVZ00WE150

Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 3

Vermogen

Vermogen 1,50 VA

Afmetingen

Hoogte 17 mm

Breedte 49,90 mm

Diepte 351 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 75 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP10

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n 150 A

Maximaal stroom secundair 5 A