



LVZK

Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|------------|-----------|
| Dikte rail | 5 - 10 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Breedte | 36,50 mm |

Stroom / temperatuur

| | |
|------------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
| Maximum vermogen | 630 A |

Teksten

| | |
|--------------|---------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke rail |
|--------------|---------------------------|