



LVZK

### Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks)

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	17 mm
Breedte	36,50 mm

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Maximum vermogen	630 A

##### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------